

产品参数

全自动电位滴定仪 KM-10

属性	
产品名称	
型号	
品牌	
访问量	
更新时间	
详情	
全自动电位滴定仪 KM-10	
佑科仪器	
2109 次	
2024-09-18	

产品详情

- 分体式设计，仪器主机，显示屏，搅拌器，滴定模块，试剂瓶架均是独立的分开安装，可根据实际需要选择合适的位置安装，适用范围广。
- 维护方便，各模块维护时单独处理方便快捷。抗干扰性强，各模块数据传输线独立，有效减小信号干扰，电磁干扰等问题，提高了测量精度。
- 7 寸彩色电容屏，模块化操作系统，GUI 导航式图标设计，方便实验人员操作

4. 仪器整体防水，数据线连接处做防水处理，防止液体渗透和沉积
5. 配备试剂瓶和试剂瓶架，试剂瓶密封盖，可填充有效隔离吸附材料，保证试剂不会被空气污染或向外挥发气味。
6. 无死体积电磁阀，PTFE 材质滴定管路耐腐蚀性
7. 支持等量滴定，动态滴定，终点滴定等滴定模式，可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定等滴定类型。
8. 具备自动配液功能，可设置加液体积、加液间隔、加液次数，进行液体配制。具备自定义公式编辑器功能，复杂的计算也可自行计算出需要的结果。
9. 可查看所有滴定节点的详细数据，可显示实时滴定体积和电位的滴定曲线。当前滴定测试时可查看历史数据，便于及时纠错。
10. 具备四级权限管理功能，每个级别亦可自定义勾选相应权限。
11. 可进行多重自检功能，具备 pH 电极校准功能，滴定管校准功能。
12. 可导出 PDF 和 Excel 格式的详细信息和列表结果，支持无线打印。

技术参数

测量范围	mV: -2000.0mV ~ +2000.0mV, pH: -20.000pH ~ +20.000pH, 温度: -5 ~ 120℃
测量分辨率	0.1mV, 0.001pH, 0.1℃